GEBRAUCHSANWEISUNG

NEW DIMENSION 2.0

ANLEITUNG-INFORMATION ZUR BENUTZUNG

MODELL: NEW DIMENSION 2.0 long



MODELL: NEW DIMENSION 2.0 short



FEUERWEHRSCHUTZHANDSCHUH NACH EN 659:2003-A1:2008

- Innenhand und Handrücken aus spezialgegerbtem Hightech-Tan® - Rindleder (ca. 1,2 mm) für optimale Taktilität
- Porelle® Nässesperre (winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv)
- Futtermaterial aus KEVLAR® / ProtexM® / Mineralfaser als Schnittschutz und Wärmeisolierung
- Nomex® Strickbund (alternativ: Lederstulpe)
- · Gesamtlänge ca. 32 cm (Größe 10)
- Zertifizierte Waschbarkeit bei 40°C (Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 659- bis zu 25 Waschungen)
 Imprägnierung der Handschuhe nach jeder 5. Wäsche empfohlen!

Die Schutzhandschuhe erfüllen die Forderungen der europäischen PSA- Verordnung (EU) 2016/425 und schützt vor Risiken, die durch die bei der Zertifizierung zugrundeliegenden Normen abzudeckt sind. Angewendete Normen sind die EN 659:2003+A1:2008 (Feuerwehrschutzhandschuhe) und die EN 420:2003+A1:2009

BESCHREIBUNG

Das Modell NEW DIMENSION 2.0 bietet ideale Eigenschaften bei allen Einsätzen. Sichere Arbeit ist u.a. durch die Verarbeitung der Materialien Nomex® und KEVLAR® optimal gewährleistet. Die Innenhand und der Handrücken bestehen aus spezialgegerbtem Hightech-Tan® Rindleder, was für hohe Taktilität sorgt.

Die Handschuhe sind nicht für den bewußten Einsatz mit flüssigen Chemikalien gedacht, bieten jedoch Schutz bei versehentlichem Kontakt mit Chemikalien.

Die Handschuhe sind erhältlich in den Größen 5 - 12.

ANWENDUNG

- Die Handschuhe sollten Ihrem Einsatzzweck entsprechend genutzt werden.
- 2. Vor jedem Gebrauch sollten die Handschuhe auf mögliche Schäden hin untersucht werden.
- 3. Beschädigte Handschuhe reduzieren die schützenden Eigenschaften. Die Handschuhe sollten sauber gehalten werden.
- 4. Handschuhe die nass geworden sind dürfen nicht mit Hilfe von Heizgeräten getrocknet werden.
- 5. Unsachgemäße Benutzung der Handschuhe kann zu ernsthaften Verletzungen oder Verbrennungen führen. In diesem Fall übernimmt der Hersteller keine Verantwortung.

Bitte beachten Sie als Verwender der Handschuhe folgende Hinweise: Die Handschuhe sind nur ein Teil der Schutzausrüstung für den Einsatz. Sie schützen die Hände gegen Hitze und Feuer.

Sie dürfen aber nicht mit offenen Flammen in Kontakt kommen. Gleichzeitig schützen die Handschuhe gegen mechanische Risiken die

die hier zugrundeliegenden Normen abdecken. In den Fällen, in denen ein Risiko besteht, sich in bewegten

Maschinenteilen zu verfangen, sollten keine Handschuhe getragen werden.

| TEAL | MICOLI | E DATEN |
|------|--------|----------|
| | | LIIAILKI |

| | | ANFORDERUNG | ERGEBNIS |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| Abriebfestigkeit | Handrücken | 3 | 3 |
| | Innenhand | | 3 |
| Schnittfestigkeit | Handrücken | 2 | 4 |
| | Innenhand | | 5 |
| Weiterreißfestigkeit | Handrücken /Innenhand | 3 | 4 |
| Stichfestigkeit | Handrücken /Innenhand | 3 | 4 |
| Fingerfertigkeit | | 1 | 5 |
| Brennverhalten | | 4 | erfüllt |
| Konvektive Hitze | | min. 13.0s | erfüllt |
| Strahlungswärme | | min. 22.0s | erfüllt |
| Kontaktwärme, trocken 250° | | min. 10,0s | erfüllt |
| Kontaktwärme, nass 250° | | min. 10,0s | erfüllt |
| Hitzeschrumpf | | <_5% | erfüllt |
| Nahtfestigkeit | | min. 350 N | erfüllt |
| Ausziehen Handschuh, trocken | | <_3s | erfüllt |
| Ausziehen Handschuh, nass | | <_3s | erfüllt |
| Chemikaliendurchdring | gung | keine Penetration | erfüllt |



GEBRAUCHSANWEISUNG

NEW DIMENSION 2.0

ANLEITUNG-INFORMATION ZUR BENUTZUNG

ZERTIFIZIERUNG

Zugelassene Zertifizierungsstelle für persönliche Schutzausrüstung (PSA): Centexbel-Textile Competence Centre-Technologiepark 7-B-9052 Gent.

Identifikationnummer der notifizierte Stelle NB 0493 Prüfbericht Nr. 049/2016/0685

HANDSCHUHGRÖSSEN

Die Handschuhgrößen entsprechen dem Anwendungszweck. Die Handschuhe bedecken die Hand und je nach Stulpenlänge Teile des Unterarms.

LAGERUNG

In belüftetem Raum, möglichst lichtgeschützt und trocken, lagern

HAFTUNG

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch einen nicht zielgerichteten Einsatz der PSA oder durch jeden Einsatz, der nicht 100% mit den u.a. Gebrauchsanweisungen übereinstimmt entstanden sind. Für weitere Informationen bezüglich der Pflegevorschriften, der Reparatur und den sicheren Entsorgungsmethoden nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Hersteller auf.

WASCHANLEITUNG

Zertifizierte Waschbarkeit bei 40°C

(Keine Beeinträchtigung der Eigenschaften nach EN 659 - bis zu 25 Waschungen)

Imprägnierung der Handschuhe nach jeder 5. Wäsche empfohlen!





 gemäß Waschgutachten Lars Reuter (Textilreiniger-Meister, Hamburg)

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Konformitätserklärung zu diesem Schutzhandschuh finden Sie unter: www.penkert.com

REINIGUNGSHINWEIS

Entnehmen Sie bitte dem eingenähten Kennzeichnungsetikett

ALLGEMEINER HINWEIS

Die im Untersuchungsbericht genannten Ergebnisse basieren auf Laborprüfungen, die ausschließlich an unbenutzten Handschuhen durchgeführt wurden.

Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung erfordert die Durchführung entsprechender Prüfungen

Der Handschuh bietet Schutz gegen Durchstechen mit spitzen Gegenständen im Sinne der DIN EN 388:2016, es besteht aber kein Schutz gegen spitze Objekte wie z.B. Injektionsnadeln.

Der Handschuh bietet einen gewissen Schutz bei versehentlichem Kontakt mit Chemikalien, er stellt aber keinen Schutzhandschuh gegen Chemikalien und Mikroorganismen im Sinne der EN ISO 374-1:2016+A1:2018 dar.

Wir weisen ferner darauf hin, dass Feuerwehrschutzhandschuhe mit den Ärmeln der Schutzkleidung zusammenpassen sollten, so dass die Haut nicht frei liegt, wenn die Arme ausgestreckt werden.

KONTROLLE

Eine optische Kontrolle auf Verschmutzung und Beschädigungen ist unerlässlich.

Beschädigte Handschuhe sind auszumustern.

Die Verfallzeit ist vom Grad des Verschleißens, der Nutzung und des Einsatzbereichs abhängig.

Die Bekleidung ist ab Herstellungsdatum mindestens 5 Jahre haltbar. Die Nichteinhaltung der in dieser Anleitung aufgeführten Hinweise/ Vorschriften sowie die individuelle Beanspruchung im Gebrauch können die Haltbarkeit der PSA reduzieren.

PIKTOGRAMME

EN 420:2003+A1:2009 EN 659:2003+A1:2008







GRÖSSENKENNZEICHNUUNG

| BEISPIEL: Größe 10 schwarz | GRÖSSE | FARBE |
|----------------------------|--------|-----------|
| | 5 | pink |
| | 6 | orange |
| | 7 | grün |
| | 8 | blau |
| | 9 | rot |
| | 10 | schwarz |
| V | 11 | hellbraun |
| | 12 | lila |

